

Vacuostato/pressostato

VSi VP8 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00582

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00582>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Vacuostati e pressostati elettronici > Vacuostati e pressostati VSi > VSi VP8 D M12-4

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link



Campo di misurazione: -1,0 ... 8,0 bar


Modello: con display

Allacciamento elettrico: Connectore M12, 4 pol

Indicazione: 2xLED

Tipo di protezione IP: IP 65

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	19,60 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
G3	M12x1-AG
L	60,50 mm
L1	78,50 mm
LG1	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Mezzo misurazione	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione	-1,0 ... 8,0 bar
Sicurezza sovrappressione	12 bar
Campo di misurazione	-14,5 ... 116,0 psi
Sicurezza sovrappressione	174,04 psi
Precisione di ripetizione	± 3% campo misurazione
Isteresi	Impostabile
Ingressi e uscite	2 digitale

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi VP8 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00582

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00582>

Capacità di commutazione max.	100 mA
Indicazione	2xLED
Allacciamento elettrico	Connectore M12, 4 pol
Allacciamento	G1/8"-AG + M5-IG
Tensione	10-30V DC
Corrente assorbita	35 mA
Tipo di protezione IP	IP 65
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Peso	16 g
Modello	con display
Famiglia de prodotti	VSI

Accessori



ASK B-M12-4 5000 K-4P

Numero articolo.:21.04.05.00263

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 4 pol

Materiale tubo: PUR cavo

Lunghezza del cavo: 5.000 mm



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Numero articolo.:10.06.02.00061

Lunghezza L: 60,5 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 22 mm

Spessore della parete s: 1,5 mm

Usa la costruzione: Vacuostato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi VP8 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00582

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00582>



ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Numero articolo.:21.04.05.00557

Allacciamento elettrico: Angolo buss M12, 5pol

Materiale tubo: PUR cavo

Lunghezza del cavo: 5.000 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

Numero articolo.:10.08.02.00149

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 8,5 mm

Lunghezza L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Numero articolo.:10.08.02.00150

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,5 mm

Lunghezza L: 26,5 mm

Vacuostato/pressostato

VSi VP8 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00582

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00582>



STVI-GE G1/8-IG 8

Numero articolo.:10.08.02.00151

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 14,5 mm

Lunghezza L: 29,5 mm



HTR-VSi Clip

Numero articolo.:10.06.02.00718

Larghezza B: 12 mm

Altezza H: 25,3 mm

Lunghezza L: 20 mm

Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato



BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Numero articolo.:10.06.02.00663

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 22 mm

Lunghezza L: 61,5 mm

Spessore della parete s: 1,5 mm

Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato

Raccomandazioni sui prodotti

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi VP8 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00582

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00582>



HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

Numero articolo.:10.07.06.00340

Attacco 1: Testa sfer. 28,5 mm

Forma: Collegam. dell'espulsore

Larghezza B: 35 mm

Allacciamento: G1/4"-IG

Allacciamento: G3/8"-AG



SEP HV 3 16 22 S

Numero articolo.:10.02.01.01411

Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 3

Misura ugello: 1,6 mm

Diametro foro: 22 mm

Modello: Con valvola di sicurezza

Grado evacuazione: 90 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 228,2 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min