

Raccordo a innesto diretto

STV-GE G3/8-AG 14

Numero articolo.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00211>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Raccordi a pressione > STV-GE G3/8-AG 14

Raccordo a innesto diretto



Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 14 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 21,5 mm

Lunghezza L: 30,5 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	21,50 mm
d	14 mm
G1	G3/8"-AG
dn	10,30 mm
L	30,50 mm
L1	37,80 mm
L2	22,10 mm
LG1	7,30 mm
SW1	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	Tubo flessibile D = 14 d = 11
Tipo di tubo	14-11
Materiale	Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	50 g
Famiglia de prodotti	STV

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordo a innesto diretto

STV-GE G3/8-AG 14

Numero articolo.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00211>

Accessori



VSL 14-11 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00038

Diametro esterno D: 14 mm

Diametro interno d: 11 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 100 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C