

Eiettore di trasporto

SEC-750

Numero articolo.:10.02.01.00081

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00081>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Eiettori di trasporto > Eiettori di trasporto SEC > SEC-750


Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi



Misura ugello: 75 mm

Capacità di aspirazione: 518,4 m³/h

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	140 mm
D1	125 mm
D2	100 mm
G2	G1/2"-IG
G3	M6-IG
L	65 mm
L1	180 mm
L3	6 mm
X1	126 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-5 mbar
Capacità di aspirazione	8640 l/min
Capacità di aspirazione	518,40 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	770 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	46,20 m³/h
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Temp. ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	2,35 kg

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore di trasporto

SEC-750

Numero articolo.:10.02.01.00081

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00081>

Max.vuoto	-0,15 inHg
Capacità di aspirazione (max.)	305,11 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	27,19 cfm
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Famiglia de prodotti	SEC

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)