

Eiettore di trasporto

SEC-100 A2

Numero articolo.:10.02.01.01691

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01691>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Eiettori di trasporto > Eiettori di trasporto SEC > SEC-100 A2


Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi



Capacità di aspirazione: 36,6 m³/h

Materiale: Acciaio inox austenitico

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	37 mm
D1	19 mm
D2	19 mm
G2	
G3	
L	21 mm
L1	70 mm
LG3	8 mm
X1	29 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-170 mbar
Capacità di aspirazione	610 l/min
Capacità di aspirazione	36,60 m ³ /h
Consumo d'aria (aspir.)	190 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	11,10 m ³ /h
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Temp. ambiente	°C
Materiale	Acciaio inox austenitico

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore di trasporto

SEC-100 A2

Numero articolo.:10.02.01.01691

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01691>

Peso	0,21 kg
Max.vuoto	-5,02 inHg
Capacità di aspirazione (max.)	21,54 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	6,71 cfm
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Famiglia de prodotti	SEC

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)