

Ventosa a soffiutto (tondo)

FGA 13 PVC-50 N016

Numero articolo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
FGA PVC (1,5 pieghe) > FGA 13 PVC-50 N016

Aspiratore a soffiutto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 13

Materiale aspiratore: Cloruro di polivinile PVC

Durezza del materiale [Shore A]: 50 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4 mm
d2	6,60 mm
D1	12,80 mm
Dk	7,90 mm
Dmax(S)	14,50 mm
Ds	12,90 mm
H	15 mm
H2	6,60 mm
Z (Corsa)	5,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,70 N
Forza rottura	5,50 N
Volume	0,63 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	10 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	13
Famiglia raccordo	N 016

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 13 PVC-50 N016

Numero articolo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>

Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]	50 Shore A
Peso	0,70 g
Famiglia de prodotti	FGA

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016
Filettatura G1: M5-AG
Lunghezza L1: 16 mm
Lunghezza di montaggio: 5 mm
Diametro nominale dn: 2,5 mm
Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza L1: 20 mm
Lunghezza di montaggio: 6 mm
Diametro nominale dn: 3,5 mm
Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 13 PVC-50 N016

Numero articolo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 M5-IG DN250

Numero articolo.:10.01.06.03384

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04062

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 13 PVC-50 N016

Numero articolo.:10.01.06.01549

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01549>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.04365

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04689

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04690

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico