

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.03489

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03489>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPB1 (1,5 pieghe) > SPB1 10 ED-65 M5-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 10


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: M5-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	5,60 mm
dn	1,80 mm
Dmax(S)	11,30 mm
Ds	9,80 mm
G1	M5-AG
H	17,10 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	4 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,50 N
Forza rottura	4 N
Forza laterale	2 N
Volume	0,45 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	5 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	10
Numero pieghe	1,50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.03489

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03489>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	1,60 g
Famiglia de prodotti	SPB1

Accessori



SPI 8 PA SPB1-10

Numero articolo.:10.01.06.03710

Dimensione: 8

Materiale: Poliammide

Applicazione: SPB1-10

Pezzi di ricambio



SC 030 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.02802

Geometria del collegamento: 030

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.03489

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03489>



SPB1 10 ED-65 SC030

Numero articolo.:10.01.06.02782

Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5