

Ventosa a soffietto HT2 (tonda)

SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02429

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02429>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe) > SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti



Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A


Termostabilità: 200 °C

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G3/8-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	40,10 mm
G1	G3/8"-IG
H	44 mm
LG1	9,50 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	38 N
Forza rottura	59 N
Forza laterale	34 N
Volume	7 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	40
Allacciamento	G3/8"-IG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto HT2 (tonda)

SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02429

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02429>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	50,20 g
Numero pieghe	1,50
Famiglia de prodotti	SAB