

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP > Sistemi di presa ad area FMP > FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso



Lunghezza L: 1.036 mm

Larghezza B: 130 mm

Disposizione: 3R18

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 20 mm


Modello: Diritto

Diametro esterno D: 60 mm

Peso: 4,2 kg

Famiglia de prodotti: FMP

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	70 mm
H1	116 mm
H2	20 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	1036 mm
L2	996 mm
L3	90 mm
Y1	90 mm
Tipo di valvola	SW

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

Dati tecnici

Attributo	Valore
Disposizione	3R18
Tipo di Materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
N° celle di aspirazione	165

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>

Potenza di aspirazione -250 mbar	1090 N
Peso	4,20 kg
Elemento di tenuta	Schiuma di tenuta
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar	750 l/min
Famiglia de prodotti	FMP

Per aria compressa con pressione di ingresso di 5,5 bar A -0,25 bar e con la pinza completamente coperta da un pezzo tipico dell'applicazione (tavola di legno con superficie strutturata) Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il flusso di aspirazione specificato (al pezzo di collegamento a vuoto dell'FMP) a -0,25 bar ma max. 135 % del flusso di aspirazione specificato

Accessori



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Numero articolo.:26.07.03.00002

Lunghezza L: 1.450 mm

Larghezza B: 10 mm

Altezza H: 7 mm

Materiale: Plastica

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.02.00069

Diametro nominale: 50 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Filetto di colleg: G2"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Portata nominale: 310 m³/h

Peso: 1,36 kg

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05701

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 85 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05697

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05695

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05687

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05168

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05698

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05810

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05806

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05809

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05805

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05808

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05803

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.00244

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 60 mm

Peso: 1,1 kg

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Numero articolo.:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Numero articolo.:10.01.21.01291

Lunghezza L: 119 mm

Larghezza B: 119 mm

Altezza H: 9,6 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC



SET FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.02407

Lunghezza L: 232 mm

Larghezza B: 119 mm

Altezza H: 119 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Numero articolo.:10.01.21.00243

contiene: 4 blocchi scorrevoli

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



STF 60 P 4.5 SSD

Numero articolo.:10.07.01.00259

Allacciamento: Ø60mm

Forma: Scatola piclon

Portata nominale: 270 m³/h

Finezza filtro: 3 µm

Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD



VAM 40 V U BAR

Numero articolo.:10.07.02.00046

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Numero articolo.:10.01.21.02405

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

Allacciamento: Tubo fless. 8/6

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00034

Diametro esterno D: 71 mm

Diametro interno d: 60 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 40 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,69 ... 2,09 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Numero articolo.:10.06.02.00343

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 15,8 mm

Altezza H: 25 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Vacuostato

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.02485

Lunghezza L: 76,5 mm

Larghezza B: 19 mm

Funzione supplementare: Vacuostato e pressostato VSi

Campo di misurazione: bar

Funzione supplementare: Vacuostato/pressostato

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60

Numero articolo.:10.01.10.02779

Lunghezza L: 439 mm

Larghezza B: 100 mm

Altezza H: 156 mm

Allacciamento: Estremità tubo Ø60



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Numero articolo.:10.01.21.00313

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 10 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

presa a vuoto ad area

FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60

Numero articolo.:10.01.38.03066

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03066>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo.:10.01.03.00207

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Conception: Rinforzato

Pezzi di ricambio



MASK-FOL SW70 996 3R18 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.01380

Lunghezza L: 996 mm

Larghezza B: 109,8 mm

Altezza H: 0,4 mm

Campo di misurazione: bar

Diametro ugello: 0,7 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



DI-PL 1036x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

Numero articolo.:10.01.38.01177

Lunghezza L: 1.036 mm

Larghezza B: 128 mm

Altezza H: 20 mm

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 20 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de