

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP > Sistemi di presa ad area FXP > FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

### Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso



Lunghezza L: 640 mm

Larghezza B: 130 mm

Disposizione: 3R18

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 2x10 mm

Funzione supplementare: Filtro

N° celle di aspirazione: 99

Costruzione del generatore di vuoto: Eiettore multi-stadio SEMP


Diametro ugello: 0,7 mm

Consumo d'aria: 375 l/min

Peso: 3,2 kg

Famiglia de prodotti: FXP

### Dati di costruzione



| Attributo       | Valore   |
|-----------------|----------|
| B               | 130 mm   |
| B3              | 21,60 mm |
| H               | 70 mm    |
| H1              | 109 mm   |
| H2              | 20 mm    |
| H3              | 7,70 mm  |
| H4              | 5,50 mm  |
| H5              | 28 mm    |
| L               | 640 mm   |
| L2              | 600 mm   |
| L3              | 154 mm   |
| Y1              | 90 mm    |
| Tipo di valvola | SW       |

Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono utilizzati due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm

### Dati tecnici

| Attributo    | Valore |
|--------------|--------|
| Disposizione | 3R18   |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tipo di Materiale                | Gomma O, Altezza 2x10 mm |
| N° celle di aspirazione          | 99                       |
| Potenza di aspirazione -250 mbar | 660 N                    |
| Capacità di aspirazione (max.)   | 1350 l/min               |
| Consumo d'aria                   | 375 l/min                |
| Elemento di tenuta               | Schiuma di tenuta        |
| Funzione supplementare           | Filtro                   |
| Funzione supplementare           | Filtro                   |
| Peso                             | 3,20 kg                  |
| Famiglia de prodotti             | FXP                      |

Livello sonoro: 74 dB(A) grado di evacuazione max. 55%

### Accessori



#### VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Numero articolo.:10.01.21.02405

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

Allacciamento: Tubo fless. 8/6

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente



#### VENT-EINH NO 24V-DC 1

N° de artículo.:10.01.38.01101

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

### Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo.:10.01.10.05701

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 85 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C



### FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05697

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05695

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05687

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05168

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05698

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05696

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05810

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05806

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05809

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05805

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05808

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05803

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



### MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.21.00244

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 60 mm

Peso: 1,1 kg

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### MOD-FLAN 176.6x118 FXP

N° de artículo.:10.01.38.01722

Lunghezza L: 176,6 mm

Larghezza B: 118 mm

Altezza H: 40 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP



### VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP

N° de artículo.:10.01.38.02691

Lunghezza L: 84 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 34,5 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP



### SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

N° de artículo.:10.01.38.01194

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### SET FXC-FMC

N° de artículo.:10.01.21.01291

Lunghezza L: 119 mm

Larghezza B: 119 mm

Altezza H: 9,6 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC



### SET FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.21.02407

Lunghezza L: 232 mm

Larghezza B: 119 mm

Altezza H: 119 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



### SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

N° de artículo.:10.01.21.00243

contiene: 4 blocchi scorrevoli

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### VAM 40 V U BAR

N° de artículo.:10.07.02.00046

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar



### VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diametro esterno D: 12 mm

Diametro interno d: 9 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 70 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C



### NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

N° de artículo.:25.09.06.00012

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 4,9 mm

Materiale: Acciaio

Lunghezza L: 20 mm

Filettatura G1: M8-IG

Conception: Con la tappa

Superficie: zincato

Peso: 15,9 g

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

N° de artículo.:25.09.06.00036

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 5 mm

Materiale: Acciaio

Lunghezza L: 20 mm

Filettatura G1: M6-IG

Conception: Con la tappa

Superficie: zincato



### ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

N° de artículo.:26.07.03.00002

Lunghezza L: 1.450 mm

Larghezza B: 10 mm

Altezza H: 7 mm

Materiale: Plastica

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



### FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

N° de artículo.:10.01.21.00313

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 10 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10010 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo.:10.01.03.00207

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Conception: Rinforzato



### VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.38.02485

Lunghezza L: 76,5 mm

Larghezza B: 19 mm

Funzione supplementare: Vacuostato e pressostato VSi

Campo di misurazione: bar

Funzione supplementare: Vacuostato/pressostato

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

## Piezas de repuesto



### ERS FXP-SEMP-75 DECKEL

N° de artículo.:10.01.38.02187

Campo di misurazione: bar

Dimensione: SEMP-75

contiene: Copertura

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Sistema di presa ad area a vuoto

FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F

Numero articolo.:10.01.38.00691

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00691>



### MASK-FOL SW70 600 3R18 FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.38.00503

Lunghezza L: 600 mm

Larghezza B: 109,8 mm

Altezza H: 0,4 mm

Campo di misurazione: bar

Diametro ugello: 0,7 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



### SD 120x79x29 FXP

N° de artículo.:10.01.38.01607

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 79 mm

Altezza H: 29 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP



### DI-PL 640-3R18 O10O10 F FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.38.00408

Lunghezza L: 640 mm

Larghezza B: 128 mm

Disposizione: 3R18

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 2x10 mm

Funzione supplementare: Filtro

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)