

## Ventosa piatta (tonda)

SAF 60 NBR-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11451

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11451>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose piatte SAF > SAF 60 NBR-45 G1/4-IG

### Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate



Dimensione: 60


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G1/4-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
Dmax(S)	67 mm
Ds	60,60 mm
G1	G1/4"-IG
H	36 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	150 N
Forza laterale	105 N
Forza laterale (superf. oliate)	85 N
Volume	16,70 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

SAF 60 NBR-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11451

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11451>

Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Peso	37,10 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAF

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

### Accessori



#### SU 60

Numero articolo.:10.01.01.13585

Dimensione: 60

Campo di tenuta: 60,0 ... 70,0 mm

Termostabilità: 80 °C