

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.05.00750

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00750>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAOF HT2 (ovale) > SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica



Dimensioni (LxB): 80 x 40

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	43 mm
Bs	38,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-IG
H	28 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	85 mm
Ls	80,60 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	4 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	140 N
Forza laterale	108 N
Volume	10,70 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	80 x 40
Allacciamento	G1/4"-IG
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.05.00750

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00750>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Termostabilità	200 °C
Peso	51,50 g
Famiglia de prodotti	SAOF