

## Ventosa a soffiETTO (ovale)

SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01030

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01030>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffiETTO SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe) > SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG

### Ventosa a soffiETTO (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 140 x 70

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Acciaio

Allacciamento: M10-AG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| B1        | 67 mm     |
| Bmax(S)   | 75 mm     |
| Bs        | 70,10 mm  |
| dn        | 4 mm      |
| G1        | M10-AG    |
| H         | 39,50 mm  |
| L1        | 126 mm    |
| LG1       | 10 mm     |
| Lmax(S)   | 146 mm    |
| Ls        | 141,10 mm |
| SW1       | 17 mm     |
| Z (Corsa) | 16,50 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Potenza aspir.                  | 165 N               |
| Forza rottura                   | 355,20 N            |
| Forza laterale                  | 472,70 N            |
| Forza laterale (superf. oliate) | 245,60 N            |
| Volume                          | 106 cm <sup>3</sup> |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiETTO (ovale)

SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01030

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01030>

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Raggio volta (min) (convesso)      | 70 mm               |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm                |
| Dimensioni (LxB)                   | 140 x 70            |
| Materiale aspiratore               | Gomma nitrilica NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 60 Shore A          |
| Numero pieghe                      | 1,50                |
| Peso                               | 120,70 g            |
| Famiglia de prodotti               | SAOB                |

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m