

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.06.03150

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03150>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > Ventose a soffiutto FSGPL (1,5 pieghe) > FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

### Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani



Dimensione: 100

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A


Proprietà materiali: Non lascia impronte

Materiale nipplo: Acciaio

Allacciamento: G1/2"-IG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| d2        | 57,20 mm  |
| d3        | 44 mm     |
| D1        | 101 mm    |
| Dmax(S)   | 106,50 mm |
| Ds        | 96,10 mm  |
| G1        | G1/2"-IG  |
| H         | 43,30 mm  |
| H4        | 8 mm      |
| LG1       | 8 mm      |
| Z (Corsa) | 29,10 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Potenza aspir.                     | 150 N                               |
| Volume                             | 150 cm <sup>3</sup>                 |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 100 mm                              |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm                               |
| Dimensione                         | 100                                 |
| Materiale aspiratore               | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 60 Shore A                          |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.06.03150

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03150>

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Peso                 | 145 g |
| Numero pieghe        | 1,50  |
| Famiglia de prodotti | FSGPL |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m