

Ventosa piatta (tonda) delicato

SGN 16 NBR-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00199>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > Ventose piatte
SGN > SGN 16 NBR-55 M5-AG

Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana



Dimensione: 16


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	17,50 mm
dn	2 mm
Ds	16 mm
G1	M5-AG
H	23 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	16
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Potenza aspir.	8 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda) delicato

SGN 16 NBR-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00199>

Pezzi di ricambio



SA-NIP N026 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.00319

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 3 mm

Materiale: Alluminio



SG 16 NBR-55 N026

Numero articolo.:10.01.01.00195

Dimensione: 16

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 20 mm