

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.00753

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00753>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAOF HT2 (ovale) > SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica



Dimensioni (LxB): 100 x 50

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G3/8-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	54 mm
Bs	48,10 mm
dn	8 mm
G1	G3/8"-IG
H	30,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	106 mm
Ls	101,10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	217 N
Forza laterale	177 N
Volume	20 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	100 x 50
Allacciamento	G3/8"-IG
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.00753

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00753>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Termostabilità	200 °C
Peso	104,40 g
Famiglia de prodotti	SAOF