

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 60x23 HT2-65 RA

Numero articolo.:10.01.05.00847

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00847>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per applicazioni a temperatura elevata > Ventose piatte SAOF HT2 (ovale) > SAOF 60x23 HT2-65 RA

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica



Dimensioni (LxB): 60 x 23


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: RA

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	4 mm
H	21 mm
L4	32 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
Z (Corsa)	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	57 N
Forza laterale	37 N
Volume	3,89 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	60 x 23
Allacciamento	Adattatore rettang.
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 60x23 HT2-65 RA

Numero articolo.:10.01.05.00847

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00847>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Termostabilità	200 °C
Peso	33,50 g
Famiglia de prodotti	SAOF