

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.00523

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00523>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte PFYN VU1 > PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide



Dimensione: 95


Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	101 mm
dn	5 mm
Ds	95 mm
G1	G1/4"-AG
H	30 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	95
Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Potenza aspir.	350 N
Volume	42 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	140 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Famiglia raccordo	N 012

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.00523

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00523>

Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	72,80 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	PFYN

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per le parti in elastomero secondo la norma DIN ISO 3302-1 M3

Pezzi di ricambio



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

Numero articolo.:10.01.01.10664

Famiglia raccordo: N 012

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 29,5 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm



PFG 95 VU1-72 N012

Numero articolo.:10.01.01.00430

Dimensione: 95

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de