

Ventosa a campana (tonda)

SAG 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.01.12297

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12297>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAG > SAG 60 NBR-60 M10-AG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 60


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Acciaio

Allacciamento: M10-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	4 mm
Dmax(S)	70,50 mm
Ds	63,50 mm
G1	M10-AG
H	43,20 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	10,60 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	122 N
Dimensione	60
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Numero pieghe	0
Peso	54,40 g
Famiglia de prodotti	SAG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAG 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.01.12297

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12297>
