

Ventosa a campana (tonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAX > SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 60


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Allacciamento: G3/8"-IG

Numero pieghe: 0

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6,75 mm
Dmax(S)	69,70 mm
Ds	61,50 mm
G1	G3/8"-IG
H	33,40 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	10,90 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	154 N
Forza laterale	107 N
Forza laterale (superf. oliate)	155 N
Volume	25,20 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	30 mm
Dimensione	60
Allacciamento	G3/8"-IG
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	29,50 g
Famiglia de prodotti	SAX

Raccomandazioni sui prodotti



HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

Numero articolo.:10.07.06.00356

Attacco 1: Testa sfer. 28,5 mm

Forma: integrated nozzle

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Funzione supplementare: Soffiaggio attivo



FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01436

Allacciamento: G3/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione antibloccaggio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>



SAB 60 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.00674

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-IG

Numero pieghe: 1,5