

Vlakke vacuümcup (ovaal)

SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

Onderdeelnr...:10.01.05.00105

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00105>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Vlakke zuignappen (ovaal) > Flat Suction Cups SGON > SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken



Dimensions (LxB): 15 x 5


Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Nipple material: Aluminum

Connection: M5-IG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	5 mm
dn	1,20 mm
G1	M5-F
H	22 mm
LG1	5,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	15 mm
SW1	8 mm
Z (Stroke)	0,70 mm

Opmerking: De toelaatbare maattoleranties van rubberen onderdelen komen overeen met DIN ISO 3302-1 M3.

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	3,10 N
Volume	0,18 cm ³
Curve radius (min) (convex)	4 mm
Hose diameter (rec.) d	2 mm
Dimensions (LxB)	15 x 5
Number of folds	0
Suction cup material	Nitrile rubber NBR

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (ovaal)

SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

Onderdeelnr...:10.01.05.00105

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00105>

Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	3,50 g
Product family	SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Onderdelen



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Onderdeelnr...:10.01.05.00125

Thread G1: M5-F
Length L1: 15,5 mm
Fitting length: 10 mm
Nominal diameter dn: 2 mm
Material: Aluminum



SGO 15x5 NBR-55 N021

Onderdeelnr...:10.01.05.00071

Dimensions (LxB): 15 x 5
Suction cup material: Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl