

Ventosa a campana (tonda)

SAX 40 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.19.00214

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00214>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAX > SAX 40 ED-85 G1/4-AG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 0

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6,10 mm
Dmax(S)	45,40 mm
Ds	41,30 mm
G1	G1/4"-AG
H	29,30 mm
LG1	14,50 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	7,10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	69 N
Forza laterale	49 N
Forza laterale (superf. oliate)	71 N
Volume	8,50 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Dimensione	40
Allacciamento	G1/4"-AG
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAX 40 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.19.00214

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00214>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	33,50 g
Famiglia de prodotti	SAX