

Vacuümcup (rond)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

Onderdeelnr...:10.01.01.01155

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01155>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Vlakke zuignappen (rond) > Suction Plates
SPU > SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken




Size: 160

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Connection: G1/2"-IG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	34 mm
d2	113 mm
d3	88 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-IG
H	24,50 mm
H1	26 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Stroke)	8 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	1090 N
Suction force d2	600 N
Volume	151 cm ³

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuümcup (rond)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

Onderdeelnr...:10.01.01.01155

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01155>

Hose diameter (rec.) d	12 mm
Size	160
Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	440 g
Number of folds	0
Product family	SPU

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Accessoires



SU 160

Onderdeelnr...:10.01.01.12438

Size: 160

Clamping range: 150,0 ... 180,0 mm

Temperature resistance: 80 °C

Onderdelen



DR-SPU 160 NBR-55

Onderdeelnr...:10.01.01.01111

Size: 160

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl