


Vlakke-zuignap (rond)

SUF 5 HT1-60 SC020

Onderdeelnr...:10.01.01.13984

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13984>

Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes




Size: 5

Suction cup material: High temperature material HT1

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d1	4,70 mm
d	3,10 mm
Dk	6,70 mm
Dmax(S)	5,70 mm
Ds	5 mm
H	5,50 mm
H2	2,30 mm
H3	3 mm
Z (Stroke)	0,50 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	0,90 N
Pull-off force	0,90 N
Volume	0,01 cm ³
Curve radius (min) (convex)	8 mm
Size	5
Nipple family	SC020
Suction cup material	High temperature material HT1
Material hardness [Shore A]	60 Shore A
Weight	0,10 g

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke-zuignap (rond)

SUF 5 HT1-60 SC020

Onderdeelnr...:10.01.01.13984

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13984>

Product family

SUF

Opmerking: Zuigkracht: De gegevens over de zuigkracht zijn theoretische waarden bij -0,6 bar vacuüm en een droog, glad en effen werkstukoppervlak - ze zijn vermeld zonder veiligheidsfactoren Binnenslangdiameter: De aanbevolen slangdiameter heeft betrekking op een slanglengte van ca. 2 m

Accessoires



SC 020 M5-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.04273

Connection geometry: 020

Vacuum connection: M5-AG

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 1,8 mm



SC 020 M5-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.04306

Connection geometry: 020

Vacuum connection: M5-IG

Fitting length: 8,7 mm

Nominal diameter dn: 1,8 mm