

Vlakke vacuümcup (ovaal)

SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

Onderdeelnr...:10.01.05.00559

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00559>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de handling van plaatwerk > Flat Suction Cups SAOF (Oval) > SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken



Dimensions (LxB): 60x23


Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Nipple material: Aluminum

Connection: G1/4-AG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-M
H	18 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	3 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	57 N
Lateral force	37 N
Lateral force (oily surface)	33 N
Volume	3,89 cm ³
Curve radius (min) (convex)	20 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Number of folds	0

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (ovaal)

SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.:10.01.05.00559

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00559>

Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]	45 Shore A
Weight	21 g
Product family	SAOF
Dimensions (LxB)	60x23

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m