

Balg-zuignap (rond)

SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.03703

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03703>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de verpakkingindustrie > Balgzuigkussens SPB2f (2,5 plooiën) > SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken



Size: 30

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Thread G1: G3/8"-F

Number of folds: 2,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d2	7,20 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G3/8"-F
H	49,80 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Stroke)	5 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force at -200 mbar	4,30 N
Suction force at -400 mbar	8,50 N
Suction force (-600mbar)	12,80 N
Volume	7,18 cm ³
Hose diameter (rec.) d	9 mm
Size	30
Number of folds	2,50
Suction cup material	Silicone SI

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.03703

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03703>

Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	23 g
Product family	SPB2f

Accessoires



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Onderdeelnr...:10.07.01.00320

External diameter D: 17 mm

Length L: 0,8 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Onderdeelnr...:10.07.10.00002

Clamping range: 16,0 ... 27,0 mm

Material: Steel

Surface: verzinkt

Onderdelen

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.03703

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03703>



SC 080 G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.02594

Connection geometry: 080

Vacuum connection: G3/8"-IG

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17,5 mm

Nominal diameter dn: 11 mm



SPB2f 30 SI-55 SC080

Onderdeelnr...:10.01.06.03643

Size: 30

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible

Number of folds: 2,5