

Balg-zuignap (rechthoekig)

FGB-R 52x25 NBR-50

Onderdeelnr...:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de verpakkingindustrie > FGB-R 52x25 NBR-50

Balgzuiger (rechthoekig)




Dimensions (LxB): 52 x 25

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 50 Shore A

Number of folds: 2,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
b2	10 mm
B1	25 mm
B3	13 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
H	26 mm
L2	37 mm
L1	52 mm
L3	40 mm
Lmax(S)	54,50 mm
Ls	52 mm
Z (Stroke)	15 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3 De slagspecificatie heeft betrekking op het inzetstuk met steunframe in elke vouw

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	20 N
Volume	16 cm ³
Curve radius (min) (convex)	10 mm
Dimensions (LxB)	52 x 25

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rechthoekig)

FGB-R 52x25 NBR-50

Onderdeelnr...:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Number of folds	2,50
Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]	50 Shore A
Weight	8 g
Product family	FGB-R