

## Hose sleeve

ST G1/2-AG 9 MS-V

Część nr...10.08.03.00161

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00161>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Filtry i złącza > Węże i złącza > Accessories for Screw Unions > ST G1/2-AG 9 MS-V

### Hose sleeve



Thread G1: G1/2"-M

Hose diameter (rec.) d: 9 mm


Material: Brass

Surface: nickel plated

Length L: 6,1 mm

Nominal diameter dn: 7,5 mm

### Dane projektowe



| Atrybut | Wartość  |
|---------|----------|
| dn      | 7,50 mm  |
| D       | 8,60 mm  |
| G1      | G1/2"-M  |
| L       | 6,10 mm  |
| L1      | 45 mm    |
| LG1     | 11,90 mm |
| SW1     | 24 mm    |

### Dane techniczne

| Atrybut  | Wartość |
|----------|---------|
| Material | Brass   |
| Weight   | 50 g    |

### Akcesoria

#### Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | [schmalz@schmalz.pl](mailto:schmalz@schmalz.pl)

## Hose sleeve

ST G1/2-AG 9 MS-V

Część nr.:10.08.03.00161

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00161>



### VSL 12-9 PE BL

Część nr.:10.07.09.00050

External diameter D: 12 mm

Internal diameter d: 9 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



### VSL 12-9 PU MI-TR

Część nr.:10.07.09.00037

External diameter D: 12 mm

Internal diameter d: 9 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 70 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C



### VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Część nr.:10.07.09.00005

External diameter D: 15 mm

Internal diameter d: 9 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PVC with tissue

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C