

Bell suction cup (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG

Część nr...10.01.01.12303

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12303>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do obsługi blach. > Bell-Shaped Suction Cups SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG

Bell suction pad (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces



Dimensions (LxB): 80x30

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Nipple material: Steel

Connection: M10-AG

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Bmax(S)	37,50 mm
Bs	30,90 mm
dn	4 mm
G1	M10-M
H	33,50 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	86,50 mm
Ls	80,90 mm
SW1	16 mm
Z (Stroke)	6 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	105 N
Lateral force	130 N
Lateral force (oily surface)	91 N
Volume	11 cm ³
Curve radius (min) (convex)	20 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Dimensions (LxB)	80 x 30
Suction cup material	Nitrile rubber NBR

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl



Bell suction cup (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG

Część nr...:10.01.01.12303

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12303>

Number of folds	0
Weight	34,10 g
Product family	SAOG-S

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl