

Bellows suction cup (round)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Część nr.: 10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki mieszkowe (okrągłe) > FG 14 NBR-ESD-55 N062

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces




Size: 14

Suction cup material: Nitrile rubber NBR-ESD

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 2,5

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	4,50 mm
d2	5,40 mm
D1	13,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	22,80 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Stroke)	9 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	1,37 N
Pull-off force	5,70 N
Volume	1,06 cm ³
Curve radius (min) (convex)	15 mm
Size	14
Number of folds	2,50
Suction cup material	Nitrile rubber NBR-ESD

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cup (round)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Część nr.:10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>

Material hardness [Shore A]

55 Shore A

Weight

1,50 g

Product family

FG

Akcesoria



SA-NIP N062 M5-AG DN250

Część nr.:10.01.06.05668

Thread G1: M5-M

Length L1: 15,9 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 2,5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Część nr.:10.01.06.05669

Thread G1: G1/8"-F

Length L1: 17,9 mm

Fitting length: 12 mm

Nominal diameter dn: 3,5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Część nr.:10.01.06.05670

Thread G1: G1/8"-M

Length L1: 19,4 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 3,5 mm

Material: Aluminum

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cup (round)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Część nr...:10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>
