

Düz vantuz (oval)

SAOF 100x50 NBR-60 RA

Parça no...:10.01.05.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00302>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Düz Vantuzlar SAOF (Oval) > SAOF 100x50 NBR-60 RA

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için



Boyutlar (LxB): 100x50


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: RA

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Bmax(S) 54 mm

Bs 48,10 mm

dn 6 mm

H 25 mm

L4 32 mm

Lmax(S) 106 mm

Ls 101,10 mm

Z (Strok) 5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	217 N
Yanal kuvvet	181 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	121 N
Cilt	21,80 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	75 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Kat sayısı	0

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (oval)

SAOF 100x50 NBR-60 RA

Parça no...:10.01.05.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00302>

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Ağırlık	72 g
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxB)	100x50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m