

Düz vantuz (oval)

SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG

Parça no...:10.01.05.00376

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00376>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Düz Vantuzlar SAOF (Oval) > SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için



Boyutlar (LxB): 60x23


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/4-AG

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-M
H	18 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	57 N
Yanal kuvvet	37 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	33 N
Cilt	3,89 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	20 mm
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Kat sayısı	0

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (oval)

SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG

Parça no.:10.01.05.00376

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00376>

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Ağırlık	21 g
Ürün ailesi	SAOF
Boyutlar (LxB)	60x23

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m