

Valvola elettromagnetica pressione

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa per vetro sottile > Accessori STGG > EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa



Diametro nominale: 1,5 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2


Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Filetto di colleg: M5-AG

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,5 ... 7,0 bar

Interfaccia elettrica: Cavo, 2 poli

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B1	26,60 mm
B2	8,10 mm
d	4 mm
G1	M5-AG
G2	M5-IG
L	43,10 mm
L1	46,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	1,50 mm
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Portata nominale	45 l/min
Portata nominale	2,70 m³/h
Tensione DC	24V - DC
Peso	0,07 kg
Famiglia de prodotti	EMV

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Valvola elettromagnetica pressione

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de