

Eiettore base

SBP HV 2 16 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP-HV/HF > SBP HV 2 16 22 SD

Eiettore base per impiego universale



Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Diametro ugello: 1,6 mm

Dimensione: 22

Grado evacuazione: 90 %


Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 152,6 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min

Funzione supplementare: Silenziatore

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	35 mm
D	23 mm
D2	29 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
G3	G1/4"-IG
G5	M6-IG
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	191 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP HV 2 16 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	1,60 mm
Numero dei punti	2
Grado evacuazione	90 %
Capacità di aspirazione	9,39 m³/h
Capacità di aspirazione	152,60 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	6,34 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	103 l/min
Livello sonoro libero	77 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	63 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	12 mm
Peso	276,60 g
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Pressione ottimale	58 psi
Capacità di aspirazione (max.)	5,39 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	3,64 cfm
Famiglia de prodotti	SBP-HV-HF

Accessori



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Numero articolo.:10.08.03.00315

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 40 mm

Lunghezza L: 41 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 22

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP HV 2 16 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>



SET SFE 22

Numero articolo.:10.02.01.01577

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 20 mm

Lunghezza L: 27 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 22

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: M8-AG



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.02.01.01471

Diametro esterno D: 19 mm

Lunghezza L: 37 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG

Pezzi di ricambio



SFE 22 AL

Numero articolo.:10.02.01.01421

Diametro foro: 22 mm

Larghezza B: 35 mm

Altezza H: 44 mm

Lunghezza L: 87,5 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Attacco aria compressa: G1/4"-IG

Allacciamento: G3/8"-IG

Allacciamento: G1/4"-IG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP HV 2 16 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>



SHC 2 22

Numero articolo.:10.02.01.01512

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 22 mm

Diametro esterno D: 20 mm

Lunghezza L: 33 mm

Filettatura G1: M27x1.5-AG



SD 29x70 SHC 22

Numero articolo.:10.02.01.01517

Diametro esterno D: 29 mm

Lunghezza L: 70 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Dimensione: 22



SEP HV 2 16 22

Numero articolo.:10.02.01.01396

Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 1,6 mm

Diametro foro: 22 mm

Grado evacuazione: 90 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 152,6 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min