

Eiettore compatto

SEM-C 25 SDA NC AS

Numero articolo.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03203>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SEM-C > SEM-C 25 SDA NC AS

Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione



Dimensione: 25

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione: 338 l/min


Consumo d'aria (aspir.): 100 l/min

Max.vuoto: -870 mbar

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Modello: Con sistema di soffiare

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	94,50 mm
B1	170 mm
d	5,50 mm
D1	40 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G1/2"-IG
H	70 mm
L	199,50 mm
L1	279,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione	338 l/min
Grado evacuazione	87 %
Consumo d'aria (aspir.)	100 l/min
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SEM-C 25 SDA NC AS


Numero articolo.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03203>

Peso	1,64 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Dimensione	25
Famiglia de prodotti	SEM-C

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Numero articolo.:21.04.06.00084

Allacciamento elettrico: Bussola Form C

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PVC cavo

Pezzi di ricambio



SD G1/2-AG 40x80 SEM

Numero articolo.:10.02.01.00309

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro esterno D: 40 mm

Lunghezza L: 80 mm

Usa la costruzione: Eiettori multi-stadio