

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 VE-SH

Numero articolo.:10.02.02.03876

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03876>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori decentralizzati > Eiettori con soffiaggio attivo SEAC > SEAC 10 VE-SH

Tooling-System-Schmalz-Eiettor




Diametro ugello: 1 mm

Funzione supplementare: Vacuostato elettrico / Protect Hood

Campo di pressione (press. di esercizio): 4,0 ... 6,0 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	31 mm
B1	34,60 mm
B3	15,50 mm
D	27 mm
d	7,50 mm
G1	G1/8"-IG
G4	G1/8"-IG
H	21,50 mm
H1	27,50 mm
H2	42,50 mm
L	46 mm
L1	77 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	1 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	35 l/min
Capacità di aspirazione	2,10 m³/h

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 VE-SH

Numero articolo.:10.02.02.03876

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03876>

Consumo d'aria (aspir.)	52 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	3,12 m³/h
Consumo d'aria scar. max.	60 l/min
Consumo d'aria scar. max.	3,60 m³/h
Campo di pressione (press. di esercizio)	4,0 ... 6,0 bar
Peso	157 g
Campo di pressione (press. di esercizio)	58,0 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.)	1,24 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	1,84 cfm
Consumo d'aria scar. max.	2,12 cfm
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Max.vuoto	25,10 inHg
Famiglia de prodotti	SEAC

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)