

Ventosa a soffietto (tonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto SABT-C (1,5 pieghe) > SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Ventosa a soffietto (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata



Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M10-AG

Numero pieghe: 1,5

Altezza H: 39 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	19 mm
Dmax(S)	66 mm
dn	4 mm
Ds	63 mm
H	39 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	14,30 mm
G1	M10-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Dimensione	60
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Potenza aspir.	82 N
Forza rottura	137 N
Forza laterale	89 N
Forza laterale (superf. oliate)	84 N
Volume	23 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>

Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Famiglia de prodotti	SABT-C

Pezzi di ricambio



SA-NIP N054 M10-AG DN400

Numero articolo.:10.01.01.11942

Filettatura G1: M10-AG

Materiale: Alluminio



REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45

Numero articolo.:10.01.01.11994

Diametro esterno D: 28 mm

Lunghezza L: 9,5 mm

Materiale: Perbunan XNBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>



SABT 60 NBR-60

Numero articolo.:10.01.06.01877

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 1,5