

Piastra di aspirazione (tonda)

SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.01.00832

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00832>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per applicazioni a temperatura elevata > Piastre di aspirazione per alte temperature SPL-HT FPM-F > SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato



Dimensione: 190


Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM-F

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Allacciamento: G1/2-AG

Temperatura di lavoro max.: 350 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	10 mm
Dmax(S)	209 mm
Ds	190 mm
G1	G1/2"-AG
H	66 mm
LG1	18 mm
SW1	32 mm
Z (Corsa)	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1050 N
Volume	165 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	350 mm
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar	30 l/min
Dimensione	190
Numero pieghe	0
Temperatura di lavoro max.	350 °C
Materiale aspiratore	Caucciù fluorat FPM-F

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.01.00832

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00832>

Peso	1420 g
Famiglia de prodotti	SPL-HT

Pezzi di ricambio



SPL-HT 190 FPM-F-65

Numero articolo.:10.01.01.00834

Dimensione: 190

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM-F

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Temperatura di lavoro max.: 350 °C



SPL-HT 190 FPM-F-65

Numero articolo.:10.01.01.00834

Dimensione: 190

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM-F

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Temperatura di lavoro max.: 350 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de