

Ventosa piatta (tonda)

SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12356

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12356>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per applicazioni a temperatura elevata > Ventose piatte SAF HT2 > SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica



Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2


Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Termostabilità: 200 °C

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
Ds	50 mm
Dmax(S)	56 mm
G1	G1/4"-IG
H	33 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	50
Potenza aspir.	100 N
Termostabilità	200 °C
Famiglia de prodotti	SAF

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12356

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12356>

Accessori



SU 50

Numero articolo.:10.01.01.12837

Dimensione: 50

Campo di tenuta: 45,0 ... 60,0 mm

Termostabilità: 80 °C