

Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03739

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03739>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe) > SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 80 x 35


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
b2	21 mm
B1	35 mm
Bmax(S)	38 mm
Bs	34,50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/4"-IG
H	44,20 mm
L2	66 mm
L1	80 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	79,50 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	11 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	24,90 N
Potenza aspir. a -400 mbar	49,80 N
Potenza aspir.	74,70 N
Volume	26,12 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03739

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03739>

Min. larghezza del pezzo	30 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	8 mm
Dimensioni (LxB)	80 x 35
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	26,20 g
Famiglia de prodotti	SPOB1f

Pezzi di ricambio



SC 050-AR G1/4-IG MOD

Numero articolo.:10.01.06.03742

Geometria del collegamento: 050-AR

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 26,5 mm

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Numero articolo.:10.01.06.03627

Dimensioni (LxB): 80 x 35

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de