

Ventosa a soffietto (ovale)

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02441

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02441>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (ovale) > Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe) > SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica



Dimensioni (LxB): 60 x 30


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G3/8-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B1	31 mm
Bmax(S)	33 mm
Bs	30,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-IG
H	35 mm
L1	55,70 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	63 mm
Ls	60,60 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	7 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	38 N
Forza rottura	55 N
Forza laterale	56 N
Volume	9,60 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	30 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiETTO (ovale)

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02441

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02441>

Dimensioni (LxB)	60 x 30
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	56,70 g
Famiglia de prodotti	SAOB