

Piastra di aspirazione (tonda)


SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Piastre di aspirazione SGF > SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di vetro con massima dinamica



Dimensione: 125


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Allacciamento: G3/8-IG

Allacciamento: G3/8"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	100 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	130 mm
Ds	123 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/4"-IG
H	21,40 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	14 mm
Z (Corsa)	3 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	730 N
Potenza aspir. d2	470 N
Volume	43,78 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	1500 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>

Dimensione	125
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	290 g
Famiglia de prodotti	SGF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

Numero articolo.:10.07.01.00215

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>



PC 125

Numero articolo.:10.01.01.13086

Dimensione: 125



SU 120

Numero articolo.:10.01.01.12437

Dimensione: 120

Campo di tenuta: 115,0 ... 130,0 mm

Termostabilità: 80 °C



FLK-HD G3/8-AG

Numero articolo.:10.07.06.00235

Filettatura G1: G3/8"-AG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>



FLK-HD G1/4-IG

Numero articolo.:10.07.06.00241

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

Numero articolo.:10.07.06.00242

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

Pezzi di ricambio



VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13205

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13205>



DR-SGF 125 HT1-60

Numero articolo.:10.01.01.12890

Dimensione: 125

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Altezza H: 21,4 mm