

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.00741

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00741>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAOF HT2 (ovale) > SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica



Dimensioni (LxB): 60 x 23


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G3/8-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-IG
H	26 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	57 N
Forza laterale	36 N
Volume	3 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	60 x 23
Allacciamento	G3/8"-IG
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.00741

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00741>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Termostabilità	200 °C
Peso	44,70 g
Famiglia de prodotti	SAOF