

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.:10.01.01.00091

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00091>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Vlakke zuignappen (rond) > Platte zuignappen PFYN > PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken



Size: 50


Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Nipple material: Aluminum

Vacuum connection: G1/8"-IG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/8"-F
H	31 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Stroke)	4 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	91 N
Volume	7 cm ³
Curve radius (min) (convex)	75 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Size	50
Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]	55 Shore A

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.00091

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00091>

Weight 17,30 g

Product family PFYN

Number of folds 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Accessoires



SU 50

Onderdeelnr...:10.01.01.12837

Size: 50

Clamping range: 45,0 ... 60,0 mm

Temperature resistance: 80 °C

Onderdelen



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Onderdeelnr...:10.01.01.03524

Thread G1: G1/8"-F

Length L1: 25 mm

Fitting length: 16 mm

Material: Aluminum

Spanner size SW2: 4 mm

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.00091

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00091>



PFG 50 NBR-55 N008

Onderdeelnr...:10.01.01.00017

Size: 50

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A