

Balg-zuignap (rond)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.00101

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00101>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Balgzuignappen (rond) > Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds) > FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken



Size: 150

Suction cup material: Nitrile rubber NBR


Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Nipple material: Steel

Vacuum connection: G1/2"-IG

Number of folds: 1,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d2	93 mm
d3	69,40 mm
D1	155 mm
Dmax(S)	160 mm
Ds	143,50 mm
G1	G1/2"-F
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Stroke)	35,70 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	370 N
Pull-off force	500 N
Volume	449,34 cm ³
Curve radius (min) (convex)	250 mm
Hose diameter (rec.) d	12 mm
Size	150
Suction cup material	Nitrile rubber NBR

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.00101

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00101>

Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	433 g
Number of folds	1,50
Product family	FSGPL

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m