

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.00342

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00342>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Vlakke zuignappen (rond) > Platte zuignappen PFYN > PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken



Size: 200


Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Nipple material: Aluminum

Vacuum connection: G1/2"-IG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
dn	13,50 mm
Dmax(S)	222 mm
Ds	193 mm
G1	G1/2"-F
H	50,50 mm
LG1	13 mm
Z (Stroke)	13 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	1498 N
Volume	427 cm ³
Curve radius (min) (convex)	400 mm
Hose diameter (rec.) d	9 mm
Size	200
Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.:10.01.01.00342

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00342>

Weight	784,60 g
Product family	PFYN
Number of folds	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Accessoires



SU 210

Onderdeelnr.:10.01.01.12439

Size: 210

Clamping range: 210,0 ... 220,0 mm

Temperature resistance: 80 °C

Onderdelen



SA-NIP N010 G1/2-IG

Onderdeelnr.:10.01.01.00796

Thread G1: G1/2"-F

Material: Aluminum

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.00342

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00342>



PFG 200 SI-55 N010

Onderdeelnr...:10.01.01.00336

Size: 200

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible