

Balg-zuignap (ovaal)

SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.03178

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03178>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de behandeling van glas > Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds) > SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken



Dimensions (LxB): 110 x 55

Suction cup material: High temperature material HT1


Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Nipple material: Nickel plated

Connection: G1/4-IG

Number of folds: 1,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
B1	53 mm
Bmax(S)	59 mm
Bs	55,10 mm
dn	8 mm
G1	G1/4"-F
H	43 mm
L1	98,80 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	114 mm
Ls	110,10 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	12 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	110 N
Pull-off force	233,50 N
Lateral force	299,20 N
Lateral force (oily surface)	123,60 N
Volume	53,10 cm ³

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (ovaal)

SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.01.06.03178

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03178>

Curve radius (min) (convex)	50 mm
Hose diameter (rec.) d	6 mm
Dimensions (LxB)	110 x 55
Number of folds	1,50
Suction cup material	High temperature material HT1
Material hardness [Shore A]	60 Shore A
Weight	79,70 g
Product family	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m