

Elektromagnetische klep


EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Onderdeelnr...:10.05.01.00077

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00077>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Ventieltechnologie > Magneetventielen > Solenoid Valves EMV > EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht



Nominal size: 25 mm

Voltage DC: 230V - AC

Function: 3/2-way valve


Control valve: Normally open

Connecting thread: G1-1/4"-IG

Pressure range (operating pressure): bar

Power consumption DC: 63,8 W

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	8,50 mm
D	80 mm
G1	G1-1/4"-F
G2	G1-1/4"-IG
G3	G1-1/4"-IG
H	167 mm
H1	200 mm
L	281 mm
L1	271,50 mm
X1	178 mm
Y1	50 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Nominal size	25 mm
Control valve	Normally open
Nominal flow rate	1.466,70 l/min
Nominal flow rate	88 m³/h
Power consumption DC	63,80 W
Voltage DC	230V - AC

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Elektromagnetische klep


EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Onderdeelnr...:10.05.01.00077

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00077>

Closing time	135 ms
Weight	9,60 kg
Product family	EMV

Accessoires



FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Onderdeelnr...:10.05.01.00064

External diameter D: 80 mm


Length L: 32 mm

Thread G1: G1-1/4"-M

Construction use: Solenoid valve

Size: 25+50

Onderdelen



FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Onderdeelnr...:10.05.01.00064

External diameter D: 80 mm

Length L: 32 mm

Thread G1: G1-1/4"-M

Construction use: Solenoid valve

Size: 25+50

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl