

Flexolink

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article.:10.01.03.00207

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00207>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange VacuMaster Vario > FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Flexibele vacuümgreijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken




Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-AG

Operating temperature: 0 ... 70 °C

Shape mounting elements: Reinforced

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-AG
L	53 mm
LG1	14 mm
LG2	14 mm
SW1	36 mm
W	8 °

Données techniques

Attribut	Valeur
Mom. de flexion	65 Nm
Charge verticale	4500 N
Poids	190 g
Famille de produit	FLK

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch