

Bell suction cup (round)

SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.12171

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12171>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do obsługi blach. > Bell-Shaped Suction Cups SAG > SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces



Size: 80


Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Nipple material: Aluminum

Connection: G1/4-AG

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
dn	6 mm
Dmax(S)	90,70 mm
Ds	83 mm
G1	G1/4"-M
H	35 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Stroke)	12,80 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	217 N
Lateral force	284 N
Lateral force (oily surface)	167 N
Volume	44 cm ³
Curve radius (min) (convex)	70 mm
Hose diameter (rec.) d	6 mm
Size	80
Suction cup material	Nitrile rubber NBR

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bell suction cup (round)

SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.:10.01.01.12171

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12171>

Material hardness [Shore A]	60 Shore A
Number of folds	0
Weight	23,40 g
Product family	SAG