

Bellows suction cups (round)

SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

Część nr...10.01.06.03493

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03493>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do opakowań > Bellows Suction Cups SPB1 (1.5 Folds) > SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Size: 20


Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/8"-F

Number of folds: 1,5

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d2	13,80 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	26,30 mm
Ds	21,40 mm
G1	G1/8"-F
H	32 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Stroke)	8 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	9,90 N
Pull-off force	16,20 N
Lateral force	9,80 N
Volume	3,11 cm ³
Curve radius (min) (convex)	15 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Size	20
Number of folds	1,50

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cups (round)

SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

Część nr...:10.01.06.03493

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03493>

Suction cup material	Elastodur ED
Material hardness [Shore A]	65 Shore A
Weight	7,40 g
Product family	SPB1

Akcesoria



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Część nr...:10.07.01.00309

External diameter D: 11 mm

Length L: 1 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 280 µm



SPI 18 PA SPB1-20

Część nr...:10.01.06.03385

Size: 18

Material: Polyamide

Use: SPB1-20

Części zamienne

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cups (round)

SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

Część nr.:10.01.06.03493

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03493>



SC 040 G1/8-IG

Część nr.:10.01.06.02482

Connection geometry: 040

Connection: G1/8"-F

Length L1: 20,7 mm

Fitting length: 14 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm



SPB1 20 ED-65 SC040

Część nr.:10.01.06.02452

Size: 20

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Number of folds: 1,5